

ERISTETULPPA

IPL 60 & IPL 95

SORMATIN IPL -ERISTETULPILLA KIINNITÄT KEVYET ESINEET
SUORAAN LÄMMÖNERISTELEVYIHIN!

- Sopivia kiinnitysalustoja ovat paljaat tai ohutrapatut EPS-, XPS- tai polyuretaanipohjaiset lämmöneristelevyt
- Ohutrappauspinnoilla tulpan terävä kärki pureutuu rappauskerroksen ja lasikuituverkon läpi*
- Säänkestävä nailon ei muodosta kylmäsiltaa ulkovaippaan
- IPL -eristetulppa on huomaamattoman värinen ja päällemaalattavissa!



IPL KIINNITTÄÄ PITÄVÄSTI JA KÄTEVÄSTI...



POSTILAATIKOT, LIIKETUNNISTIMET, RÄNNIT...



KYLTIT, VALAISIMET JA MUUT KEVYET ESINEET!



IPL 60



IPL 95

*Testattu lasikuituverkolla vahvistetulla 0...7 mm paksulla ohutrappauksella. Rappauksen paksuus ja laatu saattavat vaihdella suuresti kohteesta riippuen. Jos rappauksen paksuus ei ole tiedossa, suosittelemme koeasennusta esim. näkymättömään seinänkohtaan.

ASENNUSMITOITUKSET JA KAPASITEETIT

TYYPPI	L	L ₁	D	D ₂	RUUVI Ø	SALLITUT KUORMITUKSET EPS PS15 (15 kg/m ³), EPS PS20 (20 kg/m ³)
IPL 60	58	30 + t _{fix}	25	T40	4,5 - 5,0	50 N (~5 kg)
IPL 95	97	40 + t _{fix}	32	AV13	8,10, M8	100 N (~10 kg)


L Ankkurin kokonaispituus

t_{fix} Kiinnitettävän kappaleen paksuus

L₁ Ruuvien pituus

D Tulpan kannan halkaisija

D₂ Tulpan vääntiö




VALIKOIMA JA PAKKAUSKOOT

TYYPPI	KOODI	SNRO	PAKAUS	PAINO
			RASIA/KARTONKI	KG/1000 KPL
IPL 60 ERISTETULPPA	75130	13 100 15	30 / 300	6,0
IPL 95 ERISTETULPPA	75132	13 100 16	20 / 200	20,3




ASENNUSOHJEET


IPL 60 asennus




Käytä T40 -ruuvikärkeä. Työnnä tulpan kärki kevyesti levy- tai rapauspinnan sisään.



Kierrä tulppa kokonaan sisään ruuvinvääntimellä.




Aseta kiinnitettävä kappale paikalleen ja kiinnitä sopivalla ruuvilla tulppaan.



Asennus on valmis. Ulkokäytössä suosittelemme laipan alle silikonitiivistystä!


IPL 95 asennus



Asennetaan kuten IPL 60.

Käytä myyntipakkauksessa mukana olevaa M8x25 -koneruuvia asennuksessa:

Aseta ruuvi istukkaan kierteet edellä. HUOM! VAIN IPL 95.



IPL 95 -tulppaan sopii myös M8 -kokoinen jalkaruuvi!