

LiesiVahti joka käynnistyy kun liesi laitetaan päälle.

LiesiVahti aktivoituu kun liesi laitetaan päälle. Kun ajastettu aika loppuu (30 min) LiesiVahti sammuttaa liedен. Jotta liettä voitaisiin taas käyttää kaikki liedен keittolevyt pitää sammuttaa.

Ajat voidaan ohjelmoida jos liettä tarvitaan pidempiä aikoja kuten esimerkiksi juhlapyhien aikaan. Aikaa voidaan myös pidentää painamalla näytön alla olevaa ajastinnappia ajanlaskennan loppuvaiheessa.

Norwescon uudella LiesiTurvalla voitte tarjota asiakkailleen ratkaisun joka on asennettuna huomaamaton ja ei vie paljon tilaa varastossanne. LiesiTurva koostuu kahdesta osasta joka jonka ansiosta saavutetaan perinteisiin ratkaisuihin verrattuna enemmän muunneltavuutta ja joustavuutta. Ohjausyksikköä ei tarvitse asentaa liedен yläpuolelle, ja ohut johto ohjausyksikön ja liitäntäyksikön välillä mahtuu hyvin liedен ja seinän väliin joten liesi voidaan sijoittaa niin kuten se on aikaisemminkin ollut.





Ohjausyksikkö

Ohjausyksikössä on elektroninen ajastin jossa on 10 eri kiinteää käyttöaikaa sekä mahdollisuus ohjelmoida omia käyttöaikoja. Toimitettaessa ohjausyksikköön on asetettu 30 min käyttöaika mutta käyttöajan muuttaminen johonkin toiseen käyttöaikaan voidaan helposti muuttaa vääntämällä kytkintä joka sijaitsee keskiölevyn alla. LED-näytöstä nähdään helposti jäljellä oleva käyttöaika. Asennus tehdään kiinnittämällä ohjausyksikkö pintaan. Montage sker utanpåliggande mot vägg med skruv. Yksikön pohjalevyssä on kaksi reikää josta se voidaan kiinnittää seinään. Toimitettaessa ohjausyksikkö ja liitäntäyksikkö ovat kytkettynä toisiinsa kaapelilla joka on 2.5 m pituinen.

Liitäntäyksikkö

Liitäntäyksikön kotelo on valmistettu iskunkestävästä ja itsestäänsammuttavasta polykarbonaatista. Siinä on myös vedonpoisto. Mukaan tulee muovitettu, kattava ja yksityiskohtainen käyttöohje.

Käyttöajat

Kiinteät käyttöajat ovat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, ja 120 min yleisiä toimintoja varten sekä 240 ja 480 min erikoistoimintoja varten.

Asennusvinkit

Kaikki 400V LiesiTurvat voidaan kytkeä 2-vaiheisesti jos L3 Jätetään kytkemättä. Nolla-johdinta ei tarvita.

Käyttöalueet

LiesiTurvaa käytetään kohteissa joissa halutaan varmistua että liesi ei jää vahingossa päälle palovaaran takia kuten palvelutaloissa, kouluissa, päiväkodeissa ja esimerkiksi vapaa-ajan kiinteistöissä.

Hyväksynyt

SEMKO-hyväksyntä standardien EN 60730-1, EN 60730-2-7 mukaan

CE-hyväksyntä

Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset pienjännitedirektiivin 2006/95/EG mukaan.

LämpöVahti toimintaperiaate

LämpöVahti asennetaan liedien yläpuolelle ja kytketään kaapelilla LiesiTurvan liitäntäyksikköön. LämpöVahti on lisävaruste Norwescon LiesiTurvaan.

LämpöVahti mittaa liedien keittolevyn lämpötiloja ja ylikuumenemisen sattuessa LämpöVahti antaa signaalin liitäntäyksikölle joka katkaisee liedestä jännitteen.

Ylikuumeneminen indikoidaan LämpöVahdin vasemmalla puolella olevalla punaisella hälytyslampulla sekä hälytysäänellä.

Ylikuumenemisen sattuessa hälytysääni on ensin matala ja noin 10 sekunnin kuluttua se muuttuu voimakkaaksi.

Jos ylikuumeneminen korjataan matalan hälytysäänien aikana jännitettä ei katkaista liedeltä.

Kun liedien jännite on katkaistu voimakas hälytysääni ja punainen merkkilamppu palaa noin 3 sekunnin ajan. Näytössä on kolme viivaa.

Noin 3 minuutin ajan jälkeen kun liedien kaikki käyttövivut ovat väännetty pois asentoon viivat näytössä sammuvat. Liettä voidaan taas käyttää normaalisti.

Jos hälytysääni kuuluu heti kun kattila nostetaan pois keittolevyltä, se on merkki siitä että keittolevy toimii turhan kuumana ja suurella energiakulutuksella. Joko keittolevy tai kattila on vioittunut aikaisemman ylikuumenemisen yhteydessä.

LiesiTurva tilaustiedot

LiesiTurva tilaustiedot

S-numero	Tyyppi	Aika	A	V	Paino	Mitat ohjaus	Mitat liitäntä
26 128 02	LTM 400	muutettavissa	16	400	0,78 Kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm
26 128 03	LTM 230	muutettavissa	25	230	0,78 Kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm
26 128 04	LTM 400+LV 400V	muutettavissa	16	400	0,93 Kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm
26 128 05	LTM 230+LV 230V	muutettavissa	25	230	0,93 Kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm

