



TOO PAC BLACK

Opastevalaisin kaksin kappalein

TOO PAC BLACK on uusi jatkuvatoiminen opastevalaisin ripustuskyltillä joka on saatavilla käytännöllisenä tuplapakkauksena. Too Pac Black on valmistettu polykarbonaatista kääntyvällä kannakkeella, jonka ansiosta se on helppo asentaa sekä seinään, kattoon että vinoon kattoon sisätiloissa. Erinomainen valinta useimpiin ympäristöihin, kuten kouluihin, kauppoihin, hotelleihin, toimistoihin jne. Rungon väri on musta. Saatavilla myös **valkoisella** rungolla **TOO PAC** (Snro 42 663 96).

Tekniset tiedot: Opastevalaisin on varustettu itsetestauksella ja tehokas Li-ion akku takaa jopa kolmen tunnin varakäyntiajan sähkökatkojen varalle. Energiatehokas, kuluttaa vain 1 W normaalikäytössä. Havainto-ettäisyys on 30 metriä ja käytännölliset "snap-in" opastekyltit sisältyvät toimitukseen. Kotelointiluokka: IP20, Luokka II. Latausaika: 24 h. Käyttöjännite: 230V AC 50-60Hz. Käyttölämpötila-alue: +5°... +40° C.

Too Pac Black toimitetaan erillisellä asennustelineellä kattoon ja seinään. Valaisimen yksinkertainen rakenne tekee siitä helposti ja nopeasti asennettavan. Lisävarusteena mm. lippukannake ja pallosuoja.


Autotesti-toiminto

Akun kolmen minuutin toimintatesti suoritetaan automaattisesti 4 viikon välein, kun akku on liitetty ja valaisin kytketty verkkojännitteeseen. Kolmen tunnin kapasiteettitesti akun kunnosta suoritetaan automaattisesti 6 kuukauden välein. Tilanäyttö tapahtuu vihreällä LED merkkivalolla - kiinteä tai vilkkuva.

- Vihreä LED palaa jatkuvasti Normaali toiminta, akku ladattu
- Vihreä LED vilkkuu nopeasti Lyhyt akkutesti käynnissä
- Vihreä LED vilkkuu hitaasti Pidempi kapasiteettitesti käynnissä



Mitat (L x K x S) mm	TOO PAC BLACK
Kattoasennus	380x171x43
Seinäasennus	380x165x43
Lippuasennus	-



Tuote-koodi	Snro	Malli	Varakäynti-aika	Akku	Havainto-ettäisyys	Väri	Valovirta valmius/hätä	Virran-kulutus
7347751	42 663 97	TOO PAC BLACK	Akku 1h	NiMH, 4,8 V 0,8 Ah	30 m	Musta	50/50 lm	1W

Tarvikkeet	Tuotekoodi	Snro
Opaste, rullatuoli oikea	190103PDN-30H/V	42 663 98
Opaste, rullatuoli alas	190102PDN-30	42 663 99
Akku 3,7V 1,2Ah	7345717	87 792 18
Korotuspalat	VäggdistTooPac	41 269 00
Lippukannake	190104AF	41 269 01
Pallosuoja	7348636	41 269 02



Opaste, rullatuoli oikea
42 663 98




Opaste, rullatuoli alas
42 663 99




Li-ion 3,7V 1,2Ah
87 792 18



Korotuspalat
41 269 00



Lippukannake
41 269 01



Pallosuoja
41 269 02



Kamic Installation AB - Finland

Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki

Myynti puh. 010 8328 220 • myynti@kamic.fi • kamic.fi

KAMIC pidättää oikeuden rakennemuutoksiin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Lisätietoja, katso www.kamic.fi