


Studiohalogeenilamput



Nimike	EAN-koodi	ANSI	LIF	W	V		t[h]
Verkköjännitteiset halogeenilamput, yksikantaiset							
64673	4008321 099785		CP/81	300	230	GY9.5	200
64673	4008321 099808		CP/81	300	240	GY9.5	200
64670	4050300 283449	GCV	T/25	500	230	GY9.5	300
64670	4050300 635859	GCV	T/25	500	240	GY9.5	300
64674	4008321 099822		CP/82	500	230	GY9.5	200
64674	4008321 099846		CP/82	500	240	GY9.5	200
64716	4050300 506494	GKV		600	230	GY9.5	250
64716	4050300 506517	GKV		600	240	GY9.5	250
64717	4050300 296692	FRL	CP/89	650	230	GY9.5	150
64717	4050300 304953	FRM	CP/89	650	240	GY9.5	150
64718	4050300 022543	GCT	T/27	650	230	GY9.5	400
64718	4050300 283463	GCT	T/27	650	240	GY9.5	400
64719 ¹⁾	4050300 019154		T/12	650	230	GY9.5	750
64720	4050300 017716		CP/23	650	230	GY9.5	100
64721	4050300 217970	FKH	CP/39	650	230	G22	100
64722 ³⁾	4050300 225906	FKB	T/13	650	230	P28s	750
64722 ³⁾	4050300 283272	FKB	T/13	650	230	P28s	750

Nimike	Snro	K	lm		d [mm]	I max. [mm]	a [mm]			No.
64673	–	3200	7500	vapaa	18	90	46,5	6,5x13	12	3
64673	–	3200	7500	vapaa	18	90	46,5	6,5x13	12	3
64670	–	3000	11000	s 90	23	90	46,5	11x11	25	6
64670	–	3000	11000	s 90	23	90	46,5	11x11	25	6
64674	–	3200	13500	vapaa	18	90	46,5	8x18	12	3
64674	–	3200	13500	vapaa	18	90	46,5	8x18	12	3
64716	–	3200	14000	s 180	19	101	60,5	9x13	25	4
64716	–	3200	14000	s 180	19	101	60,5	9x13	25	4
64717	–	3200	16250	s 90	23	90	46,5	26x33	25	5
64717	–	3200	16250	s 90	23	90	46,5	26x33	25	5
64718	–	3000	14500	s 90	23	90	46,5	10x10	25	6
64718	–	3000	14500	s 90	23	90	46,5	10x10	25	6
64719 ¹⁾	–	3000	12000	s 90	26	110	55	13x11	20	7
64720	47 397 44	3200	16800	s 90	26	110	55	13x17 ²⁾	20	1
64721	–	3200	16800	s 90	26	140	63,5	13x17 ²⁾	20	2
64722 ³⁾	47 397 54	3000	13000	s 90	26	130	55,6	13x17	20	8
64722 ³⁾	–	3000	13000	s 90	26	130	55,6	13x17	20	8

Lisätietoja foto-optisista halogeenilampuista on saatavissa OSRAMilta tai sivuilta www.osram.com.


HUOM! 240 V:n versioita voidaan myös käyttää 230 V:lla. Tällöin elinikä on noin kaksinkertainen, mutta värilämpötila ja valovirta pienenevät.

10.22

1) Saatavana myös 240 V-sena, kysy lisätietoja.
2) Valokappale on yksitasoinen.
3) Poistuva tyyppi.




Studiohalogeenilamput




Nimike	EAN-koodi	ANSI	LIF	W	V					
Verkköjännitteiset halogeenilamput, yksikantaiset										
64678	4050300 609102			800	230	G9.5	250			
64576	4008321 099860		P2/17	1000	230	GX6.35	75			
64743	4050300 227610	FEL	CP/77	1000	120	G9.5	300			
64744	4050300 017723	FWP	T/19	1000	230	GX9.5	750			
64744	4050300 283333	FWP	T/19	1000	240	GX9.5	750			
64745	4050300 213262	FVA	CP/70	1000	230	GX9.5	200			
64745	4050300 283234	FVA	CP/70	1000	240	GX9.5	200			
64747	4050300 217604	FKJ	CP/71	1000	230	G22	200			
64747	4050300 283999	FKJ	CP/71	1000	240	G22	200			
93734	4050300 350073	FEP	CP/77	1000	240	G9.5	300			
64752	4050300 296616	FWS	T/29	1200	230	GX9.5	400			
64752	4050300 305011	FWS	T/29	1200	240	GX9.5	400			
64754	4050300 296746		CP/90	1200	230	GX9.5	200			
64756	4050300 296722		CP/93	1200	230	G22	200			
93723	4008321 201690		CP/110	1200	80	G22	300			
Nimike	Snro	K	lm							
64678	–	3200	20000	vapaa	19	105	60,5	13x9	25	2
64576	–	3200	27500	vapaa	24	67,5	38	14x14	12	1
64743	–	3200	27500	vapaa	20	101	60,3	7x18	20	3
64744	–	3000	20500	s 90	26	110	55	13x15	20	4
64744	–	3000	20500	s 90	26	110	55	13x15	20	4
64745	47 397 46	3200	26000	s 90	26	110	55	13x15	20	5
64745	–	3200	26000	s 90	26	110	55	13x15	20	5
64747	47 397 56	3200	26000	s 90	26	140	63,5	13x15	20	6
64747	–	3200	26000	s 90	26	140	63,5	13x15	20	6
93734	–	3200	23000	vapaa	20	102	60,3	5,7x27	12	3
64752	–	3000	28600	s 90	27	125	67	14x16	20	4
64752	–	3000	28600	s 90	27	125	67	14x16	20	4
64754	–	3200	30000	s 90	27	125	67	14x16	20	5
64756	–	3200	30000	s 90	27	140	63,5	14x16	20	6
93723	–	3200	37500	s 135	22,2	120,7	63,5	12,7x12,7	12	6

Lisätietoja foto-optisista halogeenilampuista on saatavissa OSRAMilta tai sivuilta www.osram.com.

HUOM! 240 V:n versioita voidaan myös käyttää 230 V:lla. Tällöin elinikä on noin kaksinkertainen, mutta värilämpötila ja valovirta pienenevät.



Studiohalogeenilamput



Nimike	EAN-koodi	ANSI	LIF	W	V		t[h]			
Studiohalogeenilamput, yksikantaiset										
64777	4050300 367682		CP/92	2000	230	G22	400			
64787	4050300 246154		CP/75	2000	230	G22	400			
64788	4050300 213286	FTM	CP/72	2000	230	GY16	400			
64788	4050300 283258	FTM	CP/72	2000	240	GY16	400			
64789	4050300 219103	FKK	CP/73	2000	230	G38	400			
64789	4050300 283371	FKK	CP/73	2000	240	G38	400			
64796	4050300 406428		CP/91	2500	230	G22	400			
64805	4050300 212609		CP/85	5000	230	G38	400			
64805	4050300 283401		CP/85	5000	240	G38	400			
64815	4050300 780696	ECR	CP/83	10000	230	G38	300			
64818	4050300 782713	BCM	CP/99	20000	230	G38	400			
Nimike	Snro	K	lm							No.
64777	–	3200	52000	s 90	35	175	90	20x19	20	1
64787	–	3200	52000	s 90	35	160	75	20x19	20	1
64788	47 397 48	3200	52000	s 90	35	145	70	20x19	20	2
64788	–	3200	52000	s 90	35	145	70	20x19	20	2
64789	–	3200	52000	s 90	35	210	127	20x19	1	3
64789	–	3200	52000	s 90	35	210	127	20x19	1	3
64796	–	3200	65000	s 90	35	175	90	20x19	20	1
64805	47 361 89	3200	135000	s 45	61	265	165	26x33	1	4
64805	–	3200	135000	s 45	61	265	165	26x33	1	4
64815	–	3200	285000	s 45	80	380	254	60x35	1	5
64818	–	3200	580000	s 45	100	550	354	67x50	1	6

Lisätietoja foto-optisista halogeenilampuista on saatavissa OSRAMilta tai sivuilta www.osram.com.

HUOM! 240 V:n versioita voidaan myös käyttää 230 V:lla. Tällöin elinikä on noin kaksinkertainen, mutta värilämpötila ja valovirta pienenevät.